

EF-2

Ręczna kielicharka do rur

Niska waga , precyzyjny kielich




EF-2MK
(Walizka z HC-32, HD-1, sześciokątną złączką 6mm)

Wygodny uchwyt

Lekki aluminiowy korpus

Blokada do szybkiego ustawiania wysokości rury



Złączka sześciokątna 6mm



Model	Rozmiar rur						Akcesoria	Op. zbiorcze
EF-2	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	/	9 szt.
EF-2MS	6	8	10	12	16	19mm	/	
EF-2M	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	/	5 szt.
EF-2MK	6	8	10	12	16	19mm	złączka sześciokątna	

EF-2 Ręczna kielicharka do rur

Instrukcja montażu i użytkowania



Krok 1

Zamontuj listwę rozszerzającą do korpusu.



Krok 2

Włóż rurę miedzianą do otworu, a następnie nałóż płytkę ograniczającą na rurę.



Krok 3

Przesuń korpus do otworu, następnie kręć rączką aż stworzy się kielich.



Krok 4

Zakończony kielich 45°