

EF-2L

Kielicharka do rur 2 w 1

Szybka praca - manualnie lub wkrętarką




EF-2LK
(Walizka z HC-32, HD-1, sześciokątną
złączką 6mm)

Napęd wkrętarki

Lekki aluminiowy
korpus

Blokada do szybkiego ustawiania
wysokości rury



Złączka sześciokątna 6mm



Model	Rozmiar rur						Akcesoria	Op. zbiorcze
EF-2L	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	/	9 szt.
EF-2LMS	6	8	10	12	16	19mm	/	
EF-2LK	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	złączka sześciokątna	5 szt.
EF-2LM	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	/	
EF-2LMK	6	8	10	12	16	19mm	złączka sześciokątna	

EF-2L Kielicharka do rur 2 w 1

Instrukcja montażu i użytkowania



Krok 1

Zamontuj listwę rozszerzającą do korpusu.



Krok 2

Włóż rurę miedzianą do otworu, a następnie nałóż płytkę ograniczającą na rurę.



Krok 3

Przesuń korpus do otworu, następnie kręć ręczką aż stworzy się kielich.



Krok 4

Możesz użyć wkrętarki w celu wykonania kielicha.



Krok 5

Zakończony kielich 45°