

EF-2L

Kielicharka do rur 2 w 1

Szybka praca - manualnie lub z wkrętarką



EF-2LK
(Walizka z HC-32,HD-1, sześciokątną złączką 6mm)



Złączka sześciokątna(6mm)



1 Listwa rozszerzająca jest włożona do korpusu



2 Rura miedziana wchodzi do otworu, a płytka ograniczająca znajduje się na rurze miedzianej



3 Przesuń korpus do odpowiedniego otworu



4 Lub użyj wkrętarki w celu wykonania kielicha



5 Zakończony kielich 45°

Model	Rozmiar rur							Akcesoria	Op. zbiorcze
EF-2L	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"		/	9 szt.
EF-2LMS	6	8	10	12	16	19mm		/	
EF-2LK	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"		złączka sześciokątna	
EF-2LM	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"		/	5 szt.
EF-2LMK	6	8	10	12	16	19mm		złączka sześciokątna	