



# EF-3K

## 2 w 1 Kielicharka z głowicą trójstożkową

Lekka konstrukcja  
Precyzyjne kielichowanie




Otwórz zacisk i włóż rurkę miedzianą



Zamknij zacisk i użyj rękojeści do ręcznego kielichowania



Lub użyj elektronarzędzia do kielichowania elektrycznego



Odkręć i wymień trzpień wewnętrzny na inny rozmiar

### Dane techniczne

| Model   | Rozmiar rur |      |      |      |      | Akcesoria   | Opakowanie zbiorcze      |
|---------|-------------|------|------|------|------|-------------|--------------------------|
| EF-3K   | 1/4"        | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | HC-32, HD-1 | Walizka / Karton: 5 szt. |
| EF-3MSK | 6           | 10   | 12   | 16   | 19mm |             |                          |